

## Régulateur de série 700

### Principale utilisation

Ces régulateurs à simple détente sont conçus pour les bouteilles 6D, 7EOC, 7HP, 2AL et 8AL. Ils sont pré-réglés à l'usine en fonction d'un débit spécifiquement déterminé par le client. La série de régulateurs 700 se subdivise en trois groupes.

Le **Modèle 713** présente une pression de service maximum de 500 psig et une garniture d'entrée conforme CGA 600 pour les bouteilles 7EOC et 7HP.

Le **Modèle 715** présente une pression de service maximale de 1000 psig et il est compatible avec les bouteilles 6D, 2AL et 8AL.

Le **Modèle 718** présente une pression de service maximum de 3000 psig et il peut servir de régulateur simple détente mono-étage économique pour les bouteilles rechargeables avec un raccord CGA.



### Construction

Corps : Laiton

Siège : Teflon®

Piston : Laiton

Rondelle : Buna N


Joint toriques : Viton A®

Capuchon : Laiton plaqué nickel

### Garantie

Tous les régulateurs **CALGAZ** sont protégés par une garantie de deux ans.

® marques déposées de The DuPont Company.



	Modèle 713	Modèle 715	Modèle 718
Pression d'entrée maximale	500 psig	1000 psig	3000 psig
Pression de sortie maximale	20 psig	60 psig	60 psig
Entrée	CGA 600	5/8" x 18	1/4" NPT
Sortie	3/16" Barbe	3/16" Barbe	3/16" Barbe
Manomètre	0-500 psig	0-1000 psig	0-3000 psig

Les modèles 713, 715 et 718 peuvent être commandés avec un débit pré-réglé pouvant aller aussi bas que 0,2 lpm.